


kruhový válec EG-25-40

č. dílu: 4923

FESTO

se zpětnou pružinou



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 40 mm |
| průměr pístu | 25 mm |
| tlumení | žádné tlumení |
| snímání polohy | bez |
| varianty | jednostranná pístnice |
| provozní tlak | 1 ... 8 bar |
| provozní režim | jednočinný tlačný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 215 N |
| připojení pneumatiky | G1/8 |