



narážkový ventil V/O-3-1/8

č. dílu: 4938

FESTO

Podle volby přívodů pracuje jako v základní poloze uzavřen nebo v základní poloze otevřen.

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu otevř/uzavř.
typ ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok	140 l/min
provozní tlak	-0,95 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
jmenovitá světlost	3,5 mm
typ řízení	přímo
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	28 N
ovládací síla pro základní polohu uzavřenou	37,53 N
hmotnost výrobku	90 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	eloxovaný hliník