


# Spojka EAMD-56-46-14-23X27

Číslo dílu: 5062229

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	14 mm
Průměr upínání 2	23 mm
Velikost	56
Jmenovitá délka	46,5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	151 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	38 Nm
Hmotnost výrobku	424 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS