


**spojka**  
**EAMD-56-46-18-23X27**  
č. dílu: 5063729

**FESTO**



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	18 mm
poloměr upnutí 2	23 mm
velikost	56
jmenovitá délka	46.5 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	151 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	57 Nm
hmotnost výrobku	419 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS