


spojka
EAMD-67-51-16-32X32-U
č. dílu: 5071095

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	16 mm
poloměr upnutí 2	32 mm
velikost	67
jmenovitá délka	51 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	374 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	93 Nm
hmotnost výrobku	750 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS