

hadice z plastu PUN-V0-12x2-SW

č. dílu: 525441

FESTO

ohnivzdorná



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	62 mm
vnitřní průměr	8 mm
min. poloměr ohybu	21 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
protipožární třída dle UL94	V0-V2
okolní teplota	-35 ... 60 °C
povolení	TÜV
hmotnost výrobku dle délky	0.08 kg/m
barva	černý
upozornění k barvě	z důvodu ochrany proti ohni odchylka ve standardní barvě
tvrdost Shore	D 54 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)