


# hadice z plastu PAN-V0-6X1-BR-20

č. dílu: 525486  
výběhový výrobek

ohnivzdorná

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

| parametr                         | hodnota   |
|----------------------------------|---|
| vnější průměr                    | 8 mm  |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 30 mm   |
| vnitřní průměr                   | 4 mm  |
| mín. poloměr ohybu               | 13 mm   |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0,95 ... 12 bar  |
| provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]<br>voda podle prohlášení výrobce na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a><br>minerální olej |
| test materiálu na propálení      | UL94 V-0 (plášť)  |
| okolní teplota                   | -30 ... 90 °C   |
| hmotnost výrobku dle délky       | 0.049 kg/m  |
| připojení pneumatiky             | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm  |
| barva                            | hnědý   |
| tvrdost Shore                    | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3  |
| upozornění k materiálu           | ve shodě s RoHS   |
| materiál hadice                  | polyamid 12<br>PVC-P  |