



čidlo CRSMT-8-PS-K5-LED-24

č. dílu: 525564

FESTO

elektr., bezkontaktní, PNP, pro pohony s drážkou T, s kabelem, odoln. korozi a kyselinám.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro T-drážku
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
princip měření	odolná magnetizaci
okolní teplota	-20 ... 60 °C
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	0.2 ms
vypínací čas	0.5 ms
max. spínací frekvence	1,000 Hz
max. výstupní proud	100 mA
max. spínaný výkon DC	3 W
pokles napětí	≤ 1.8 V
zbytkový proud	≤ 0.1 mA
odolnost zkratu	ano
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	kabel 3 vodiče
délka kabelu	5 m
materiál pláště kabelu	TPE-O
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky
hmotnost výrobku	60 g
materiál tělesa	PP vysoce legovaná nerezová ocel
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65 IP68 IP69K
izolační napětí	500 V
stupeň znečištění	3