


řídící vedení KES-SEC-AC-2,5

č. dílu: 525713

FESTO

Spojuje ovladač motoru SEC-AC-... s libovolným řízením.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|----------------------|
| vlastnost vedení | standard |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 24 V |
| stupeň krytí | IP20 |
| upozornění ke stupni krytí | v montovaném stavu |
| okolní teplota | 0 ... 50 °C |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu | ≥ 220 mm |
| elektrické připojení 1, funkce | strana k zařízení |
| elektrické připojení 1, druh připojení | konektor |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu | přímo |
| elektrické připojení 1, tvar | úhlový |
| elektrické připojení 1, technika připojení | Sub-D |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 25 |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 25 |
| elektrické připojení 2, funkce | na straně řízení |
| elektrické připojení 2, druh připojení | kabel |
| elektrické připojení 2, technika připojení | volné konce |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil | 26 |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 25 |
| konce vodičů | dutinka pro vodič |
| struktura kabelu | 5x(2x0,25)+16x(0,25) |
| průměr kabelu | 11 mm |
| délka kabelu | 2,5 m |
| jmenovitý průřez vodiče | 0,25 mm ² |
| označení kabelů | bez nosiče štítků |