

čidlo SME-8F-DS-24V-K2,5-OE

č. dílu: 525895

FESTO

elektrický, s jazýčkovým relé, pro pohony s drážkou pro čidla 8, montáž shora, s kabelem.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární
funkce spínaného prvku	spínač
max. výstupní proud	500 mA
délka kabelu	2.5 m
elektrické připojení	3 vodiče kabel
třída odolnosti korozi KBK	4
konstrukční tvar	pro T-drážku
odolnost zkratu	ne
princip měření	jazýčkové relé
ochrana proti přepólování	ne
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
vypínací čas	0.03 ms
doba sepnutí	≤ 0.5 ms
max. spínaný výkon DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
povolení	c UL us - Listed (OL)
hmotnost výrobku	30 g
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	PUR