



# čidlo SMT-8F-PS-24V-K2,5-OE

č. dílu: 525898

FESTO

elektrické, bezkontaktní, PNP, pro pohony s drážkou pro čidla 8,  
montáž shora, s kabelem.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
max. výstupní proud	100 mA
délka kabelu	2.5 m
elektrické připojení	3 vodiče kabel
konstrukční tvar	pro T-drážku
odolnost zkratu	ano
princip měření	odolná magnetizací
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
vypínací čas	$\leq 11$ ms
doba sepnutí	$\leq 0.2$ ms
max. spínaný výkon DC	3 W
zbytkový proud	$\leq 0.1$ mA
pokles napětí	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
povolení	c UL us - Listed (OL)
hmotnost výrobku	30 g
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
typ upevnění	lze použít upevněno svorkou do T-drážky
upozornění k materiálu	prostě mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	PUR