

konektor SEA-GS-HAR-4POL

č. dílu: 525928
výběhový výrobek

FESTO

[pro ventilové terminály.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
typ upevnění	se závitem
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	11.5 g
elektrické připojení	4 piny M12x1 přímý konektor/zařezávací svorky
rozsah provozního napětí DC	≤ 32 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 32 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	0.8 kV
šroubení pro kabel	Pg9
přípustný průměr kabelu	4 ... 5.1 mm
přípustný průměr jednotlivého vodiče	0.1 mm
přípustný průměr vodiče	1.2 ... 1.6 mm
průřez přívodu	0.25 ... 0.5 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek poniklováno
přípustná izolace vodiče	PVC