

vakuová přísavka ESS-40-GT-G1/4-I

č. dílu: 525974

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	5.5 mm
min. poloměr výrobku R	35 mm
jmenovitá světlost	2.5 mm
průměr přísavky	40 mm
objem přísavky	5.4 cm ³
montážní poloha	libovol.
tvar přísavky	kulatá hluboká
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	64 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	20 N
hmotnost výrobku	14.5 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	G1/4
barva	červenohnědá
tvrdost Shore	72 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	Vulkollan®