


# vakuová přísavka ESS-50-GT-M10

č. dílu: 525977

FESTO

snadno vyměnitelná,



## katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	8 mm
min. poloměr výrobku R	40 mm
jmenovitá světlost	2.5 mm
průměr přísavky	50 mm
objem přísavky	11.2 cm <sup>3</sup>
montážní poloha	libovol.
přířazení držáku přísavky	velikost 5
tvar přísavky	kulatá hluboká
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	97 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	30 N
hmotnost výrobku	18 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	M10
barva	červenohnědá
tvrdost Shore	72 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	Vulkollan®