


# vakuová přísavka ESV-40-GT

č. dílu: 526001

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



## katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	5.5 mm
min. poloměr výrobku R	35 mm
průměr přísavky	40 mm
objem přísavky	5.4 cm <sup>3</sup>
montážní poloha	libovol.
konstrukce	kruhový, tvar zvonu
tvar přísavky	kulatá hluboká
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	54 N
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	64 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	20 N
hmotnost výrobku	5.7 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
barva	červenohnědá
tvrdost Shore	72 +/- 5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	Vulkollan®