

vakuová přísavka ESV-60-GT

č. dílu: 526003

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| výškové vyrovnání držáku přísavky | 6 mm |
| min. poloměr výrobku R | 75 mm |
| průměr přísavky | 60 mm |
| objem přísavky | 11.3 cm ³ |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | kruhový, tvar zvonu |
| tvar přísavky | kulatá hluboká |
| provozní tlak | -0.95 ... 0 bar |
| jmenovitý provozní tlak | -0.7 bar |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-A1-L |
| okolní teplota | -10 ... 80 °C |
| odtrhovací síla při 70 % vakuu | 134 N |
| přidržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 134 N |
| příčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 37 N |
| hmotnost výrobku | 10.7 g |
| typ upevnění | prostřednictvím připojení vakua |
| barva | červenohnědá |
| tvrdost Shore | 72 +/- 5 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | Vulkollan® |