

redukční ventil LR-QS6-D-O-7-MICRO

č. dílu: 526272



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Připojovací deska s nástrčným připojením, bez manometru.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	libovol.
konstrukce	přímo řízený membránový redukční ventil
funkce regulátoru	se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	příprava na M5
provozní tlak	1 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.3 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	100 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	QS-6
připojení pneumatiky 2	QS-6
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál membrány	NBR