

# redukční ventil s filtrem LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H


č. dílu: 526284  
výběhový výrobek

FESTO

se závitovou přípojevací deskou, bez manometru, s poloautomatickým  
odpouštěním kondenzátu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                         | hodnota  |
|----------------------------------|--|
| velikost                         | Micro  |
| řada                             | D  |
| montážní poloha                  | svisle   |
| stupeň filtrace                  | 5 µm   |
| odpouštění kondenzátu            | poloautomatický  |
| max. množství kondenzátu         | 3 cm <sup>3</sup>  |
| provozní tlak                    | 1 ... 10 bar   |
| max. tlaková hystereze           | 0,3 bar  |
| normální jmenovitý průtok        | 410 l/min  |
| provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK       | 2  |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>inertní plyny  |
| teplota média                    | -10 ... 60 °C  |
| okolní teplota                   | -10 ... 60 °C  |
| hmotnost výrobku                 | 114 g  |
| typ upevnění                     | s upevňovacím úhelníkem<br>dle volby:<br>instalace vedení      |
| připojení pneumatiky 1           | NPT1/8-27  |
| připojení pneumatiky 2           | NPT1/8-27  |
| upozornění k materiálu           | ve shodě s RoHS  |
| informace o materiálu pouzdra    | hliník legovaný pro tváření                                    |
| informace o materiálu nádoby     | PC   |