

filtr

LF-N1/8-D-5M-MICRO


č. dílu: 526301
výběhový výrobek

FESTO

se závitovou připojovací deskou, s ručním odpouštěním kondenzátu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	slinutý filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	3 cm ³
provozní tlak	0 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	290 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2
třída čistoty vzduchu na výstupu	inertní plyny stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	64 g
typ upevnění	příslušenstvím instalace vedení dle volby:
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu filtru	PE
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC