

# maznice LOE-N1/8-D-MICRO


č. dílu: 526311  
výběhový výrobek

FESTO

s deskou se závitovým připojením.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	standardní proporcionální maznice
max. plnicí množství oleje	6.5 cm <sup>3</sup>
provozní tlak	1 ... 10 bar
minimální průtok pro funkci mazání	3 l/min
normální jmenovitý průtok	410 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	59 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádoby	PC