



manometr MA-27-10-M5

č. dílu: 526323
výběhový výrobek

[se stupnicí v barech.](#)

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [bar]	0 ... 10 bar
jmenovitý rozměr manometru	27
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak	0 ... 10 bar
činitel proměnného zatížení	0,66
třída přesnosti měření	4
stupeň krytí	IP43
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	M5
materiály v kontaktu s médiem	mosaz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	PA
materiál průhledového okénka	PS
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	11 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík