


servomotor MTR-AC-70-3S-AA

č. dílu: 526727

FESTO

Bez převodovky, bez brzdy.



katalogový list

parametr	hodnota
čidlo polohy rotoru	resolvér
sledování teploty	PTC - odpor
max. otáčky	11,640 1/min
jmenovité otáčky	6,250 1/min
trvalý klidový proud	5.07 A
stupeň krytí izolace	F
konstanta motoru	0.32 Nm/A
jmenovitý výkon motoru	913 W
jmenovité napětí DC	325 V
jmenovitý proud motoru	4.3 A
špičkový proud	10 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	max. 90 %
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-40 ... 40 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	0.4 kgcm ²
moment setrvačnosti na rotoru	0.4 kgcm ²
jmenovitý krouticí moment	1.4 Nm
špičkový krouticí moment	3.1 Nm
krouticí moment v klidovém stavu	1.64 Nm
přípustné axiální zatížení hřídele	75 N
přípustné radiální zatížení hřídele	150 N
hmotnost výrobku	2,000 g
technika připojení elektrické části	konektor