


válec s krátkým zdvihem ADVC-4-2,5-P

č. dílu: 526897
výběhový výrobek

FESTO

[bez závitů na pístnici.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 2.5 mm |
| průměr pístu | 4 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | dvojčinný |
| konstrukce | píst pístnice |
| snímání polohy | bez |
| provozní tlak v Mpa | 0.2 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 2 ... 8 bar 29 ... 116 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod | 5.7 N |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod | 7.5 N |
| pohybující se hmotnost | 0.2 g |
| hmotnost výrobku | 3 g |
| typ upevnění | průchozí dírou příslušenstvím dle volby: |
| připojení pneumatiky | M3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál krytu | hliník legovaný pro tváření eloxovaný |
| materiál těsnění | HNBR NBR |
| materiál tělesa | hliník legovaný pro tváření eloxovaný |
| materiál pístnice | hliník legovaný pro tváření eloxovaný |