

# nástrčná patice MHAP-PI-D-1

č. dílu: 527395

FESTO

pro ventilové terminály CPA-SC, dvě cívky.



## katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	klip
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	8 g
elektrické připojení	zásuvka 3 piny
rozsah provozního napětí DC	$\leq 60$ V
přípustné proudové zatížení	3 A
délka kabelu	1 m
průměr kabelu	1 mm
struktura kabelu	3x0,14
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-20 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-20 ... 50 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měď pocínováno