


zásuvka s kabelem KMH-D-2,5

č. dílu: 527398

FESTO

pro ventilové terminály CPA-SC.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|---|
| typ upevnění | klip |
| montážní poloha | libovol. |
| hmotnost výrobku | 24 g |
| elektrické připojení | zásuvka 3 piny |
| jmenovité provozní napětí DC | 60 V |
| přípustné proudové zatížení | 3 A |
| délka kabelu | 2.5 m |
| průměr kabelu | 1.3 mm |
| struktura kabelu | 3x0,14 |
| barevný kód izolace vodičů | pin 1 = černý pin 2 = modrý pin 3 = červený |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | -40 ... 105 °C |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | POM |
| Material electrical contact | bronz pocínováno |