


kabelový rozbočovač ASI-KVT-FKX2-M12

č. dílu: 527474

FESTO

pro AS-Interface



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	46 mm
výška	102 mm
délka	28,5 mm
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou s DIN lištou
hmotnost výrobku	190 g
síťová sběrnice	AS-interface: konektor pro plochý kabel zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování A silové napájení: konektor pro plochý kabel
provozní napětí DC AS-Interface	26.5 ... 31.6 V
jmenovité provozní napětí DC AS-Interface	26.5 V
provozní napětí DC silového napájení	20.4 ... 26.4 V
jmenovité provozní napětí DC silového napájení	24 V
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529 v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA
informace o materiálu těsnění	PUR
informace o materiálu víka	zesílený PA
relativní vlhkost vzduchu	5 - 90 % nekondenzující