

přívodní kabel KMP6-15P-12-5



č. dílu: 527544

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro ventilové terminály CPV-SC, s konektorem Sub-D s 15 piny, délka 5 m.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|------------------------------|
| odpovídá normě | DIN 41652 |
| označení kabelů | bez nosiče štítků |
| četnost připojení | 50 |
| hmotnost výrobku | 585 g |
| elektrické připojení 1, funkce | strana k zařízení |
| elektrické připojení 1, tvar | úhlový |
| elektrické připojení 1, druh připojení | zásuvka |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu | přímo |
| elektrické připojení 1, technika připojení | Sub-D |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 15 |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 15 |
| elektrické připojení 1, druh upevnění | 2x šroub 4-40 UNC |
| elektrické připojení 2, funkce | na straně řízení |
| elektrické připojení 2, druh připojení | kabel |
| elektrické připojení 2, technika připojení | volné konce |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil | 15 |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 15 |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 30 V |
| jmenovité provozní napětí DC | 24 V |
| zatížitelnost proudem při 40°C | 2.8 A |
| napěťová pevnost | 1 kV |
| délka kabelu | 5 m |
| vlastnost vedení | standard |
| podmínky pro zkoušky vedení | podmínky zkoušek na vyžádání |
| poloměr ohybu, pevný přívod kabelu | ≥ 86 mm |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu | ≥ 129 mm |
| průměr kabelu | 8.6 mm |
| tolerance průměru kabelu | ± 0,25 mm |
| struktura kabelu | 15x0,34 |
| jmenovitý průřez vodiče | 0.34 mm ² |
| konce vodičů | prosté odstřížení |
| stupeň krytí | IP40 |
| upozornění ke stupni krytí | v montovaném stavu |
| okolní teplota | -25 ... 70 °C |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 70 °C |
| skladovací teplota | -20 ... 75 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| stupeň znečištění | 2 |
| materiál pláště kabelu | PVC |

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-------------------------|
| barevný plášť kabelu | šedá |
| materiál tělesa | zesílený PBT |
| barva tělesa | šedá |
| materiál aretace šroubu | mosaz, poniklovaná |
| materiál nástrčných kontaktů | slitina mědi, pozlaceno |