


ventil s pomalým náběhem tlaku MS4N-DL

č. dílu: 527712

FESTO

se závitem NPT



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce odvětrání	lze škrtit
typ ovládání	pneumatický
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	žádný
konstrukce	pístové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	přímo
napájení řídicím tlakem	vně
směr proudění	nelze obrátit
funkce ventilu	2/2
ukazatel tlaku	G1/4, připraveno G1/8, připraveno s čidlem tlaku s manometrem
provozní tlak	4 ... 14 bar
normální jmenovitý průtok	1,000 ... 2,000 l/min
povolení	c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorie pro prach	II 2D
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	213 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek