

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-QS4-D-7-5M-MICRO

č. dílu: 527876



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s přípojovací deskou s nástrčným připojením a manometrem, s ručním odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice
max. množství kondenzátu	3 cm ³
stupeň filtrace	5 µm
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.3 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	149 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	QS-4
připojení pneumatiky 2	QS-4
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál nádoby	PC