


# redukční ventil s filtrem MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS-Z

č. dílu: 529217

FESTO

Maximální výstupní tlak 7 barů, filtr 5 µm, s manometrem,  
uzamykatelná ovládací hlavice, nádobka z plastu s ochranným košem z  
plastu, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota  |
|---|--|
| velikost                                  | 6  |
| řada                                      | MS   |
| pojistka ovládání                         | otočná hlavice s aretací<br>s příslušenstvím, zamykatelný            |
| montážní poloha                           | svisle +/- 5°  |
| stupeň filtrace                           | 5 µm   |
| odpouštění kondenzátu                     | ručně otočný   |
| konstrukce                                | redukční ventil s filtrem a manometrem                               |
| max.množství kondenzátu                   | 38 ml  |
| funkce regulátoru                         | konstantní výstupní tlak<br>se sekundárním odvětráním                |
| ochrana nádobky                           | ochranný koš z plastu  |
| ukazatel tlaku                            | s manometrem   |
| provozní tlak                             | 0.8 ... 20 bar   |
| rozsah řízeného tlaku                     | 0.3 ... 7 bar  |
| max. tlaková hystereze                    | 0.25 bar   |
| normální jmenovitý průtok                 | 5,000 l/min  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>inertní plyny       |
| třída odolnosti korozi KBK                | 2  |
| skladovací teplota                        | -10 ... 60 °C  |
| třída čistoty vzduchu na výstupu          | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4]                         |
| teplota média                             | -10 ... 60 °C  |
| okolní teplota                            | -10 ... 60 °C  |
| hmotnost výrobku                          | 875 g  |
| typ upevnění                              | dle volby:<br>montáž do panelu<br>instalace vedení<br>příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1                    | G3/8   |
| připojení pneumatiky 2                    | G3/8   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS  |
| informace o materiálu těsnění             | NBR  |
| informace o materiálu pouzdra             | hliníkový tlakový odlitek  |
| informace o materiálu nádobky             | PC   |
| informace o materiálu oddělovacího talíře | POM  |