

# redukční ventil s filtrem MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS-Z

č. dílu: 529231

FESTO

Max. výstupní tlak 12 barů, filtr 40 µm, s manometrem, uzamykatelnou ovládací hlavicí, nádobkou z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatickým odpouštěním kondenzátu, směr proudění zprava doleva.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem
max.množství kondenzátu	38 ml
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	2 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.25 bar
normální jmenovitý průtok	4,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	875 g
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC
informace o materiálu oddělovacího talíře	POM