


unášec FKC-8/12

č. dílu: 529350

FESTO

pro přímočarý pohon DGC-G



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	8/12
radiální odchylka +/-	2.5 mm
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
krátkodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	1,100 N
dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	550 N
hmotnost výrobku	29.3 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál kloubu	zesílený PA
materiál kulových čepů	vysoce legovaná ocel
materiál desky	hliník legovaný pro tvárění