

maznice MS4-LOE-1/8-R-Z

č. dílu: 529414

FESTO

nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | 4 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| konstrukce | standardní proporcionální maznice |
| max. plnicí množství oleje | 30 cm ³ |
| ochrana nádobky | ochranný koš z plastu |
| provozní tlak | 1 ... 12 bar |
| minimální průtok pro funkci mazání | 40 l/min |
| normální jmenovitý průtok | 1,100 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| viskozita oleje | ISO VG 32 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 194 g |
| typ upevnění | dle volby: instalace vedení příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |
| informace o materiálu nádobky | PC |