


filtry s aktivním uhlím

MS4-LFX-1/4-R

č. dílu: 529467

FESTO

nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| velikost | 4 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| konstrukce | filtr s aktivním uhlím |
| ochrana nádobky | ochranný koš z plastu |
| provozní tlak | 0 ... 14 bar |
| max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 360 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| teplota média | 5 ... 30 °C |
| zbytkový obsah oleje | 0.003 mg/m3 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 190 g |
| typ upevnění | instalace vedení příslušenstvím dle volby: |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál filtru | aktivní uhlí |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál nádobky | PC |