


rozbočovací modul MS4-FRM-1/4-Y-Z

č. dílu: 529557

FESTO

s tlakovým spínačem bez displeje, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak	0 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	4,600 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem nahoru	1,500 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem dolů	1,500 l/min
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí DC	0 ... 125 V
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	405 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek