

# rozbočovací modul MS4-FRM-1/8-Y-Z

č. dílu: 529561

FESTO

s tlakovým spínačem bez displeje, směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

| parametr   | hodnota   |
|--|---|
| montážní poloha  | libovol.  |
| konstrukce   | rozbočovací modul   |
| provozní tlak  | 0 ... 12 bar  |
| normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2 | 1,800 l/min   |
| normální jmenovitý průtok výstupem nahoru              | 1,600 l/min   |
| normální jmenovitý průtok výstupem dolů                | 1,700 l/min   |
| provozní médium  | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>inertní plyny         |
| upozornění pro provozní a ovládací médium              | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                             | 2   |
| skladovací teplota                                     | -10 ... 60 °C   |
| teplota média  | -10 ... 60 °C   |
| okolní teplota   | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku                                       | 405 g   |
| připojení pneumatiky 1                                 | G1/8  |
| připojení pneumatiky 2                                 | G1/8  |
| připojení pneumatiky 3                                 | G1/4  |
| připojení pneumatiky 4                                 | G1/4  |
| upozornění k materiálu                                 | prosté mědi a PTFE<br>ve shodě s RoHS                                 |
| informace o materiálu pouzdra                          | hliníkový tlakový odlitek   |