


# rozbočovací modul MS6-FRM-1/4-Z

č. dílu: 529860

FESTO

Směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

| parametr                                               | hodnota                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| montážní poloha                                        | libovol.                                                              |
| konstrukce                                             | rozbočovací modul                                                     |
| provozní tlak                                          | 0 ... 20 bar                                                          |
| normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2 | 4,200 l/min                                                           |
| normální jmenovitý průtok výstupem nahoru              | 6,000 l/min                                                           |
| normální jmenovitý průtok výstupem dolů                | 6,400 l/min                                                           |
| provozní médium                                        | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>inertní plyny         |
| upozornění pro provozní a ovládací médium              | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                             | 2                                                                     |
| skladovací teplota                                     | -10 ... 60 °C                                                         |
| teplota média                                          | -10 ... 60 °C                                                         |
| okolní teplota                                         | -10 ... 60 °C                                                         |
| hmotnost výrobku                                       | 458 g                                                                 |
| připojení pneumatiky 1                                 | G1/4                                                                  |
| připojení pneumatiky 2                                 | G1/4                                                                  |
| připojení pneumatiky 3                                 | G1/2                                                                  |
| připojení pneumatiky 4                                 | G1/2                                                                  |
| upozornění k materiálu                                 | ve shodě s RoHS                                                       |
| informace o materiálu pouzdra                          | hliníkový tlakový odlitek                                             |