


rozbočovací modul MS6-FRM-3/8-Y-Z

č. dílu: 529863

FESTO

s tlakovým spínačem bez displeje, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | rozbočovací modul |
| provozní tlak | 0 ... 12 bar |
| normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2 | 9,200 l/min |
| normální jmenovitý průtok výstupem nahoru | 4,700 l/min |
| normální jmenovitý průtok výstupem dolů | 4,800 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 736 g |
| připojení pneumatiky 1 | G3/8 |
| připojení pneumatiky 2 | G3/8 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/2 |
| připojení pneumatiky 4 | G1/2 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |