


# krokový motor MTR-ST-42-48S-AA

č. dílu: 530057

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2008



## katalogový list

parametr	hodnota
stupeň krytí izolace	B
jmenovité napětí DC	48 V
jmenovitý proud motoru	1.8 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	45 - 80 %
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	0 ... 50 °C
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	0.068 kgcm <sup>2</sup>
přídržný moment motoru	0.34 Nm
moment setrvačnosti na rotoru	0.068 kgcm <sup>2</sup>
přípustné axiální zatížení hřídele	7 N
přípustné radiální zatížení hřídele	18 N
hmotnost výrobku	390 g
technika připojení elektrické části	konektor