


krokový motor MTR-ST-87-48S-AA

č. dílu: 530065

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2008



katalogový list

parametr	hodnota
stupeň krytí izolace	B
jmenovité napětí DC	48 V
jmenovitý proud motoru	4.7 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	45 - 80 %
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	0 ... 50 °C
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	4 kgcm ²
přídržný moment motoru	6.47 Nm
moment setrvačnosti na rotoru	4 kgcm ²
přípustné axiální zatížení hřídele	50 N
přípustné radiální zatížení hřídele	130 N
hmotnost výrobku	4,200 g
technika připojení elektrické části	konektor