


kabel pro motor KMTR-ST-10

č. dílu: 530072

FESTO

pro krokové motory
výběhový typ, k dodání do 2008



katalogový list

parametr	hodnota
stupeň krytí	IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-20 ... 70 °C
okolní teplota	-40 ... 70 °C
mín. poloměr ohybu kabelu	80 mm
struktura kabelu	7 x 0,34 mm ² stíněno
délka kabelu	10 m