


příruba pro motor EAMF-A-28A-42A

č. dílu: 530080

FESTO

pro elektromechanický pohon s krokovým motorem.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kód rozhraní pro vstup motoru	42A
kód rozhraní spojkové skříňě	28A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS