

spojka EAMC-B-19-24-6-6.35

č. dílu: 530086

FESTO

pro elektromechanický pohon s krokovým motorem.



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	6 mm
poloměr upnutí 2	6.35 mm
velikost	19
jmenovitá délka	24 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.47 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	12 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS