

kombinace jednotek a zařízení MSB6-1/2:H1N3M1-WP-Z

č. dílu: 530209

FESTO

skládá se z filtru, redukčního ventilu, maznice a desky pro upevnění na stěnu. Max. výstupní tlak 12 barů, filtr 40 µm, s manometrem, nádobkou z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatickým odpouštěním kondenzátu, směr proudění zprava doleva.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | 6 |
| řada | MS |
| pojistka ovládání | otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, zamykatelný |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| stupeň filtrace | 40 µm |
| odpouštění kondenzátu | plně automatický |
| konstrukce | redukční ventil s manometrem standardní filtr standardní maznice vytvářející olejovou mlhu |
| ochrana nádobky | ochranný koš z plastu |
| ukazatel tlaku | s manometrem |
| provozní tlak | 2 ... 12 bar |
| rozsah řízeného tlaku | 1 ... 12 bar |
| normální jmenovitý průtok | 3,500 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| hmotnost výrobku | 2,000 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | G1/2 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/2 |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |
| informace o materiálu nádobky | PC |