



# kombinace jednotek a zařízení MSB6-1/2:H2N2M1-WP-Z

č. dílu: 530213

FESTO

Skládá se z následujícího: filtr, redukční ventil, maznice, deska pro upevnění na stěnu. Maximální výstupní tlak 7 barů, filtr 40 µm, s manometrem, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, automatické odpouštění kondenzátu, směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

| parametr                   | hodnota  |
|----------------------------|--|
| velikost                   | 6  |
| řada                       | MS   |
| pojistka ovládání          | otočná hlavice s integrovaným zámkem   |
| montážní poloha            | svisle +/- 5°  |
| stupeň filtrace            | 40 µm  |
| odpouštění kondenzátu      | ručně otočný   |
| konstrukce                 | redukční ventil s manometrem<br>standardní filtr<br>standardní maznice vytvářející olejovou mlhu |
| ochrana nádobky            | ochranný koš z plastu  |
| ukazatel tlaku             | s manometrem   |
| rozsah řízeného tlaku      | 1 ... 7 bar  |
| vstupní tlak 1             | 1.5 ... 18 bar   |
| normální jmenovitý průtok  | 4,700 l/min  |
| provozní médium            | stlačený vzduch  |
| třída odolnosti korozi KBK | 2  |
| hmotnost výrobku           | 2,000 g  |
| typ upevnění               | příslušenstvím   |
| připojení pneumatiky 1     | G1/2   |
| připojení pneumatiky 2     | G1/2   |