

kombinace jednotek a zařízení MSB6-1/4-FRC10:J12M2-Z

č. dílu: 530257

FESTO

kombinace redukčního ventilu s filtrem a maznicí, max. výstupní tlak 12 barů, filtr 40 μm, s manometrem, uzamykatelnou ovládací hlavicí, nádobkou z kovu, plně automatickým odpouštěním kondenzátu, směr proudění zprava doleva.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | 6 |
| řada | MS |
| pojistka ovládání | otočná hlavice s integrovaným zámkem |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| odpouštění kondenzátu | plně automatický |
| konstrukce | redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice |
| stupeň filtrace | 40 μm |
| funkce regulátoru | konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku |
| ochrana nádobky | integrováno jako kovová nádobka |
| ukazatel tlaku | s manometrem |
| provozní tlak | 1.5 ... 12 bar |
| rozsah řízeného tlaku | 0.5 ... 12 bar |
| normální jmenovitý průtok | 1,900 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| teplota média | 5 ... 60 °C |
| okolní teplota | 5 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 1,713 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |