

# kombinace jednotek a zařízení MSB6-3/8-FRC6:J2M1-Z

č. dílu: 530295

FESTO

kombinace redukčního ventilu s filtrem a maznicí, max. výstupní tlak 12 barů, filtr 40 μm, s manometrem, uzamykatelnou ovládací hlavicí, nádobkou z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatickým odpouštěním kondenzátu, směr proudění zprava doleva.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| velikost                                  | 6   |
| řada                                      | MS  |
| pojistka ovládání                         | otočná hlavice s integrovaným zámkem  |
| montážní poloha                           | svisle +/- 5°   |
| odpouštění kondenzátu                     | plně automatický  |
| konstrukce                                | redukční ventil s filtrem a manometrem<br>standardní proporcionální maznice   |
| stupeň filtrace                           | 40 μm   |
| funkce regulátoru                         | konstantní výstupní tlak<br>s kompenzací řídicího tlaku<br>se sekundárním odvětráním<br>s možností zpětného průtoku |
| ochrana nádobky                           | ochranný koš z plastu   |
| ukazatel tlaku                            | s manometrem  |
| provozní tlak                             | 1,5 ... 12 bar  |
| rozsah řízeného tlaku                     | 0,5 ... 12 bar  |
| normální jmenovitý průtok                 | 3,500 l/min   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-]<br>inertní plyny   |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)   |
| třída odolnosti korozi KBK                | 2   |
| skladovací teplota                        | -10 ... 60 °C   |
| třída čistoty vzduchu na výstupu          | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-]  |
| teplota média                             | 5 ... 60 °C   |
| okolní teplota                            | 5 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku                          | 1,495 g   |
| typ upevnění                              | příslušenstvím  |
| připojení pneumatiky 1                    | G3/8  |
| připojení pneumatiky 2                    | G3/8  |