



kombinace jednotek a zařízení

MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

č. dílu: 531096

FESTO

Skládá se z následujícího: filtr, redukční ventil, maznice, deska pro upevnění na stěnu. Maximální výstupní tlak 12 barů, filtr 40 µm, s manometrem, kovová nádobka, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s manometrem standardní filtr standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah řízeného tlaku	1 ... 12 bar
vstupní tlak 1	1.5 ... 14 bar
normální jmenovitý průtok	800 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	5.7.- dle DIN ISO 8573-1
teplota média	-10 ... 60 °C
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4