

# kombinace jednotek a zařízení MSB4-1/4-FRC1:J5M1-Z

č. dílu: 531110

FESTO

Kombinace filtr-redukční ventil-maznice, maximální výstupní tlak 7 barů, filtr 40 µm, s manometrem, uzamykatelná ovládací hlavice, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámkem
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice
stupeň filtrace	40 µm
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1.5 ... 14 bar
rozsah řízeného tlaku	0.3 ... 7 bar
normální jmenovitý průtok	1,400 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:4:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	500 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC