


kombinace jednotek a zařízení MSB4-1/8-FRC7:J3M1-Z

č. dílu: 531138

FESTO

Kombinace filtr-redukční ventil-maznice, maximální výstupní tlak 12 barů, filtr 5 µm, s manometrem, uzamykatelná redukční hlavice, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, automatické odpouštění kondenzátu, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámkem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
vstupní tlak 1	1.5 ... 14 bar
normální jmenovitý průtok	800 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	3.7.- dle DIN ISO 8573-1
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	500 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC